

G-LIST No. | EH1068

XPM2刃ロング

XPM-2 Flutes-Long

XPM-EDL



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
89056	3	65	15	6	B ●	15	5,760
	3.5				□	—	—
89058	4	70	20		B ●	23	5,760
	4.5				□	—	—
89060	5	75	25	8	B ●	24	5,760
	5.5				□	—	—
89062	6				B ●	26	5,760
	6.5				□	—	—
89064	7	95	35		B ●	50	6,730
	7.5				□	—	—
89066	8			10	B ●	52	6,730
	8.5				□	—	—
89068	9	100	45		B ●	54	7,530
	9.5				□	—	—
89070	10				●	58	7,530
89071	11				●	93	9,310
89072	12	120	55	12	●	99	9,310
89073	13				●	105	12,400
89074	14	125			●	170	12,400
89075	15				●	190	13,800
89076	16			16	●	193	15,300
89077	17	135	65		●	201	18,700
89078	18				●	211	18,700
89079	19	155	75	20	●	321	21,600
89080	20				●	336	21,600

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
89081	21				●	341	27,700
89082	22	155	75	20	●	356	27,700
89083	23				●	564	34,000
89084	24				●	571	34,000
89085	25				●	604	34,000
89086	26	180	90	25	●	643	37,700
89087	27				●	650	45,500
89088	28				●	663	44,700
89089	29				●	669	55,200
89090	30				●	715	54,500
89091	31	195	95		B ●	1,064	68,000
89092	32				●	1,088	67,300
89093	33				●	1,141	83,400
89094	34	200	100		●	1,167	82,500
89095	35				●	1,149	82,500
89096	36			32	●	1,261	87,900
89097	37	205	105		●	1,237	99,400
89098	38				●	1,324	98,100
89099	39	210	110		●	1,346	117,000
89100	40				●	1,397	116,000
	42				□	—	—
	45	225	115		□	—	—
	48			42	□	—	—
	50	235	125		□	—	—

◆は2面平切り欠け付きシャンクです。◆:Shank with two flat face.

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1283を参照下さい。 See p.1283 for details

粉塵・粉体の処理におすすめ!強い吸引力・消音型のクリーナ

最新の加工動画を公開中 ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~ 350HB				
XPM-EDL	○			○	○	○	○	○		

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item

○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

インテグリス
ツールズ
INTEGRIS TOOL

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

HSS SQUARE
ハイススクエア

HSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエア

HSS BALL NOSE
ハイスボール

HSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボール

HSS CORNER RADIUS
ハイスコーナR

HSS ROUGHING
ハイスラフイング

HSS TAPER
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボール

HSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナR

HSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING
ハイス面取り