


表59： ミニアチュアCHW, MCHWシリーズ寸法表

スタンダード標準型防錆型	主要寸法 (mm)										取付ボルト			玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント (N・m)
	d	H	h <sub>-0.02</sub>	t	W	T <sub>±0.02</sub>	L	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	C (N)				Co (N)		
<b>CHW3</b> <b>MCHW3</b>	3	0 -0.008	14	9	3	10	5	24	18	10	M3	M3	M2	4	<b>L3×2</b> <b>ML3×2</b>	0.010	73	80	0.1
<b>CHW4</b> <b>MCHW4</b>	4		16	10	3	12	6	28	22	14	M3	M3	M2	4	<b>L4×2</b> <b>ML4×2</b>	0.016	96	120	0.2
<b>CHW5</b> <b>MCHW5</b>	5		18	11	3	14	7	34	26	18	M3	M3	M2	4	<b>L5×2</b> <b>ML5×2</b>	0.024	200	220	0.7



軸径3～40mmのアルミ製リニアハウジングで最も軽薄短小化された軸受箱シリーズです。リニアベアリングが1個入りのCHシリーズと2個入りのCHWシリーズがあり、防錆型リニアベアリング入りMシリーズ、Uウルトラシリーズもあります。また取付方法も自在性を持たせた設計がされています。

呼び番号 **CHW5 -G -2-M2×20**

型番  
標準型  
M-防錆型

グリス

無記号	グリスなし
G	標準グリス
CG	クリーングリス
VG	真空グリス
HG	高温グリス
FG	食品グリス

※グリスの性状P40参照

ボルト本数・ボルトサイズ  
皿小ネジ  
セット納入

推奨皿小ネジ

軸径 (d)	皿小ネジ S <sub>2</sub> 呼び径	長さ
3	M2	16
4, 5	M2	20

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。