

## ■ 取付金具注文形式

■取付金具には何種類かの形状がありますので、条件に適した金具を選定してください。又、移動端用(穴あきタイプ)と固定端用(ピボットタイプ)はセットではありませんので、別々に注文してください。

※ 取付金具に品名刻印のある物があります。品名の後ろに-R、-Lと刻印がされていますが注文記号とは関係ありません。

用途	移動端用								固定端用							
金属形状 及び材質					移動端用(穴あきタイプ) 材質: SPCC+三価ユニクロメッキ (U1-KはSUS403)								固定端用(ピボットタイプ) 材質: SPCC+三価ユニクロメッキ (U1-KはSUS403)			
ネジ 取付位置																
取付方法																
	注文形式	質量(g)	注文形式	質量(g)	注文形式	質量(g)	注文形式	質量(g)	注文形式	質量(g)	注文形式	質量(g)	注文形式	質量(g)	注文形式	質量(g)
HPU102	U1-K	12.5	U1-K	12.5	-	-	-	-	※2	-	※2	-	-	-	-	-
HPU202	U2-MAO-S	12	U2-MAI-S	12	U2-MAO-S	12	U2-MAI-S	12	U2-FAO-S	15	U2-FAO-S	15	U2-FBO-S	15	U2-FBO-S	15
HPU203																
HPU204	U2-MAO	32	U2-MAI	32	U2-MAO	32	U2-MAI	32	U2-FAO	37	U2-FAO	37	U2-FBO	37	U2-FBO	37
HPU206																
HPU306	U3-MAO	70	U3-MAO	70	U3-MAO	70	U3-MAO	70	U3-FAO	73	U3-FAI	74	U3-FBO	73	U3-FBI	72
HPU408	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-FAO	88	U4-FAI	88	U4-FBO	88	U4-FBI	88
HPU412																
HPU615	U6-MAO	203	U6-MAO	203	U6-MAO	203	U6-MAO	203	U6-FAO	230	U6-FAI	230	-	-	-	-

※1. 取付金具は固定端用と移動端用の2種類が必要です。

※2.HPU 102用取付金具(U1-K)は移動端用、固定端用がセットになっています。又、上記表の図と形状が異なります。

※3. 上記質量は左右セットでの質量になります。(HPU 102用取付金具は移動端用、固定端用のセットの質量)

## ■ 注文例

■HPU204-R38を15リンクで3本注文し、それぞれ移動端側を内側・外周取付け、固定端側を内側・外周取付けで取付ける場合に必要一式の注文例。

- ・ブラレールチェーン本体  
**HPU204-R38 15リンク×3本**
- ・取付金具  
**U2-MAO 3セット**  
**U2-FAO 3セット**

上記、3形式で取付金具を含む一式となります。