

MC602ST 板

幅 mm×長さ mm	600×1200
厚さ mm	質量 (kg/ 枚)
5	4.4
7	6.2
10	8.9
12	10.6
15	13.3
20	17.7
25	22.1
30	26.6
35	31.0
40	35.4
45	39.9
50	44.3

MC602ST 丸棒

長さ mm	500
外径 mm	質量 (kg/ 本)
50	1.2
55	1.5
60	1.7
65	2.0
70	2.4
75	2.7
80	3.1
90	3.9
100	4.8
110	5.8
120	7.0
130	8.2
140	9.5
150	10.9
160	12.4
180	15.6
200	19.3

寸法公差表 ■ (単位: mm)

MC602ST 板

厚さ	公差
5 ~ 20	0 ~ +1.5
25 ~ 45	0 ~ +2.0
50	0 ~ +3.5
幅	公差
600	0 ~ +15.0
長さ	公差
1200	0 ~ +20.0

寸法公差表 ● (単位: mm)

MC602ST 丸棒

外径	公差
50	+0.1 ~ +3.0
55 ~ 140	+0.1 ~ +4.0
150 ~ 200	+0.1 ~ +5.0
長さ	公差
500	+1.0 ~ +15.0

MC501CD R2 板

幅 mm×長さ mm	600×1200
厚さ mm	質量 (kg/ 枚)
5	4.3
7	6.0
10	8.6
12	10.4
15	13.0
20	17.3
25	21.6
30	25.9
35	30.2
40	34.6
45	38.9
50	43.2

MC501CD R2 丸棒

長さ mm	200	500	1000
外径 mm	質量 (kg/ 本)	質量 (kg/ 本)	質量 (kg/ 本)
10	—	0.05	0.1
15	—	0.1	0.2
20	—	0.2	0.4
25	—	0.3	0.6
30	—	0.4	0.8
35	—	0.6	1.2
40	—	0.8	1.5
45	—	1.0	1.9
50	—	1.2	2.4
60	0.7		
70	0.9		
80	1.2		
90	1.5		
100	1.9		
110	2.3		
120	2.7		
130	3.2		
140	3.7		
150	4.2		

寸法公差表 ■ (単位: mm)

MC501CD R2/R6 板

厚さ	公差
5 ~ 20	0 ~ +1.5
25 ~ 45	0 ~ +2.0
50	0 ~ +3.5
幅	公差
600	0 ~ +15.0
長さ	公差
1200	0 ~ +20.0

MC501CD R6 板

幅 mm×長さ mm	600×1200
厚さ mm	質量 (kg/ 枚)
5	4.4
7	6.2
10	8.9
12	10.6
15	13.3
20	17.7
25	22.1
30	26.6
35	31.0
40	35.4
45	39.9
50	44.3

MC501CD R6 丸棒

長さ mm	500	1000
外径 mm	質量 (kg/ 本)	質量 (kg/ 本)
10	0.05	0.1
15	0.1	0.2
20	0.2	0.4
25	0.3	0.6
30	0.4	0.8
35	0.6	1.2
40	0.8	1.5
45	1.0	2.0
50	1.2	2.4

寸法公差表 ● (単位: mm)

MC501CD R2/R6 丸棒

外径	公差
10 ~ 35	+0.1 ~ +1.0
40 ~ 50	+0.1 ~ +3.0
60 ~ 140	+0.1 ~ +4.0
150	+0.1 ~ +5.0
長さ	公差
200, 500, 1000	+1.0 ~ +15.0

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値: 在庫品 青色 (斜体) 数値: 受注生産品