


## P-VS2T

## Pコーティング2枚刃ショート刃

P-Coating 2-Flutes Short



- Pコーティングにより表面平滑度・耐摩耗性に優れています。
- 仕上加工用の2枚刃エンドミルです。
- Employs P-coating for High wear resistance and Flat smoothness.
- Suitable for finishing work for 2-Flutes.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	

## VAN:2PVS・外径

単位:mm  
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
3	8	50	6	●	
3.5	8	60	8	●	
4	8	60	8	●	
4.5	10	60	8	●	
5	10	60	8	●	
5.5	12	60	8	●	
6	12	60	8	●	
6.5	15	65	10	●	
7	15	65	10	●	
7.5	15	65	10	●	
8	15	65	10	●	
8.5	20	75	10	●	
9	20	75	10	●	
9.5	20	75	10	●	
10	20	75	10	●	
10.5	22	85	12	●	
11	22	85	12	●	
11.5	22	85	12	●	
12	22	85	12	●	
12.5	26	90	12	●	
13	26	90	12	●	
13.5	26	90	12	●	
14	35	95	16	●	
14.5	35	95	16	●	
15	40	100	16	●	

汎用

Square

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊  
加工用  
For Special超硬  
HSC  
ミル  
Carbide End Mills汎用  
2枚刃  
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション  
シャンク  
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊  
加工用  
For Specialハイス  
HSC  
ミル  
High Speed Steel End Mills