

デジタルマイクロメータ


商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	測定範囲 (mm)	最小目盛	本体サイズ (mm)	製品 質量	入数	JANコード
79523	0~25mm	9,500 (9,975)	SP	0.01~25	0.001mm	61×155×27	206g	2	4 960910 795235



79523
0~25mm


●各部の名称

○裏面




電池フタ

○表面 ※ラチェット機能が付いています



特長

- 一目でわかるデジタル表示。
- クイックドライブ+太いシンプルでスピード測定。
- 約5分でオートパワーオフ。
- パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付属。
- 測定面超硬チップ付。



用途

- 物の厚さを測定します。

仕様

材質	フレーム:機械構造用炭素鋼 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ
電源	リチウム電池 CR2032×1個 (モニター用電池付)
電池寿命	通常使用で 約8ヶ月
測定圧	10 N
器差	±3μm (±0.003mm)
最小読取値	0.001mm
使用温度	0~40℃
保存温度	-20~60℃

ZEROセットスイッチで比較測定もカンタン

- 1.基準を測定します。
- 2.ZEROセットスイッチを押します。
- 3.基準との差が表示されます。



マイクロメータ

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	測定範囲 (mm)	最小目盛	本体サイズ (mm)	製品 質量	入数	JANコード
78935	0~25mm	4,900 (5,145)	SP	0.01~25	0.01mm	53×133×21	196g	3	4 960910 789357
78936	25~50mm	7,200 (7,560)	SP	25~50	0.01mm	60×160×21	264g	4	4 960910 789364



78935
0~25mm




78936
25~50mm

特長

- 強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。
- 目盛はシャープで読み取りもラクラク。
- 目盛基点の調節も素早く確実にできます。


用途

- 物の厚さを測定します。



仕様

●各部の名称



●プラスチックケース付

材質	アンビル	カーバイド合金
	スピンドルA スピンドルB	
器差	±0.01mm (測定範囲に対し)	

曲尺

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ止型・
プロトラクター

ノギス・
マイクロメータ

コンベックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ・
基準用ツール

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

家庭用
セレクション