

VS2T




2枚刃ショート刃
2-Flutes Short



外径0.5~2.9



外径3~80



汎用
Square
ハイ
ヘリックス
High Helix
ラフィング
Roughing
ボール
エンド
Ball Nose
コーナR
Corner Radius
アルミ用
For Aluminium
特殊
加工用
For Special

超硬
H
ン
ズ
ミ
ル
Carbide End Mills

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○	○	○		○	○			○	

VAN:2VS・外径

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
0.5	0.8	50	6	*	
0.6	1	50	6	*	
0.7	1	50	6	*	
0.8	1.3	50	6	*	
0.9	1.3	50	6	*	
1	2	50	6	●	
1.1~1.4	2	50	6	●	
1.5	3.5	50	6	●	
1.6~1.9	3.5	50	6	●	
2	5	50	6	●	
2.1~2.4	5	50	6	●	
2.5	6	50	6	●	
2.6~2.9	6	50	6	●	
3	8	50	6	●	
3.1~3.4	8	50	6	●	
3.5	8	60	8	●	
3.6~3.9	8	60	8	●	
4	8	60	8	●	
4.1~4.4	8	60	8	●	
4.5	10	60	8	●	
4.6~4.9	10	60	8	●	
5	10	60	8	●	

汎用
2枚刃
Square 2Flute
汎用多刃
Square Multi
ハイ
ヘリックス
High Helix
ラフィング
Roughing
ボール
エンド
Ball Nose
コーナR
Corner Radius
コンビネーション
シャンク
Combination
アルミ用
For Aluminium
キー溝用
For Key Way
特殊
加工用
For Special

ノン
コー
ティ
ン
グ
High Speed Steel End Mills