

エンドミル選定表掲載 P28  
End Mill Selection Chart

S コーティング  
S-Coating

P314

C コーティング  
C-Coating

P466

**AS**



**α ニックショート刃 (4枚刃&6枚刃)**

Roughing Short (4-Flutes & 6-Flutes)




外径5~32



外径35~50



外径55~60



- 普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。
- Standard pitch roughing endmill.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・ Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○	○	○	○		○	○		○	

**VAN:AS・外径**

単位:mm  
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	首長 Neck Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	刃数 Number of Flutes	タイプ Type	在庫 Stock
5	10	5	70	6	4	図1	●
6	12	—	70	6	4	図3	●
7	16	5	80	8	4	図1	●
8	16	—	80	8	4	図3	●
9	25	7	90	10	4	図1	●
10	25	—	90	10	4	図3	●
11	30	8	110	12	4	図1	●
12	30	—	110	12	4	図3	●
13	30	—	110	12	4	図4	●
14	35	15	135	16	4	図1	●
15	40	15	140	16	4	図1	●
16	40	10	140	16	4	図2	●
17	40	—	140	16	4	図4	●
18	40	—	140	16	4	図4	●
19	45	15	145	20	4	図1	●
20	45	10	145	20	4	図2	●
22	45	—	145	20	4	図4	●
25	50	—	150	25	4	図3	●
28	55	—	160	25	4	図4	●
30	55	—	165	25	4	図4	●
32	60	—	175	32	4	図3	●
35	60	—	175	32	6	図4	●

汎用

Square

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング  
Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR  
Corner Radius

アルミ用  
For Aluminium

特殊  
加工用  
For Special

超硬  
HSS  
エンドミル  
Carbide End Mills

汎用  
2枚刃  
Square 2Flute

汎用多刃  
Square Multi

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング  
Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR  
Corner Radius

コンビネーション  
シャンク  
Combination

アルミ用  
For Aluminium

キー溝用  
For Key Way

特殊  
加工用  
For Special

ハイス  
エンドミル  
High Speed Steel End Mills