

มือจับโรลเลอร์สำหรับการปิดสนิท

ROLLER LATCH HANDLES FOR AIRTIGHTNESS


FA-1725
ทำจากสแตนเลส

ลักษณะเด่น Feature

- ที่ส่วนปลายของสลักมีโรลเลอร์ติดอยู่ทำให้หมุนได้อย่างราบรื่น
- ออกแบบมาอย่างสวยงาม พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายและทนทาน
- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

- The end of latch is equipped with the roller.
- Durability and functional beauty design.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use

- ข้อมูลจำเพาะ**
- วัสดุ: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304)
 - การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา
- การใช้งาน**
- สำหรับประตูของตู้แช่เย็นแช่แข็งขนาดเล็ก/กล่องเก็บของประเภทต่างๆ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว/เครื่องอบแห้ง



- หมายเหตุ**
- ไม่สามารถปลดล็อกได้จากภายใน โปรดเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีตัวช่วยหลบหนี หากใช้ประเภทสลักอื่น

- Specifications**
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Mirror surface buffing
- Specific-use**
- Doors for refrigerator, various storage box, kitchen equipment and dryer
 - **Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type**



FA-1725S-1-1

FA-1725-1



FA-1725S-3-1

FA-1725S-1-2

[ตัวอุปกรณ์] Main body

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L1	L2	L3	W1	H1	(H2)	t1	M	P1	P2	(P6)	S	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
FA-1725-1		2D/3D	155	70	13	76	40	94	6	M5	44	58	38	10	580	60132
FA-1725-2		2D/3D	136	60	14	56	38	94	5	M4	32	42	35	10	360	60133
FA-1725-3		2D	115	44	7	56	33	85	5	M4	30	44	23	8	220	60159

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

[ฐานรอง] Catch ※มีการเปลี่ยนเลขที่สินค้า FA-1725-1-1-3-2→FA-1725S-1-1-3-2 ※Product No. has been changed.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	หมายเหตุ Remarks	ความสูงออฟเซต Offset height	L4	W2	H3	H4	t2	M	P3	P4	P5	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
FA-1725S-1-1		2D/3D	FA-1725-1 สำหรับ exclusive	แบบแบน Flat	36	70	46	79	4	M5	20	50	54	130	60134
FA-1725S-1-2		2D/3D		33										170	60135
FA-1725S-2-1		2D/3D	FA-1725-2 สำหรับ exclusive	แบบแบน Flat	30	58	38	62	4	M4	16	42		80	60136
FA-1725S-2-2		2D/3D		24										100	60137
FA-1725S-3-1		2D/3D	FA-1725-3 สำหรับ exclusive	แบบแบน Flat	24	56	33	50	4	M4	12	44		60	60160
FA-1725S-3-2		2D/3D		17										70	60161

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



A

เคยมอน

ตัวยึด
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ

FREEZER AIRTIGHT HANDLES

ตัวแช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อกได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
กันสั่น

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด