


CoroTurn® 107 insert for turning

Round



Metric version

	ISO CODE	P					M			K		N			S							
		1515	4205	4235	4315	4325	5015	1115	1125	2025	235	3210	3215	H13A	1125	H10	H13A	1105	1115	1125	H13A	S05F
	05	RCMT 05 02 M0			☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	06	RCMT 06 02 M0			☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	08	RCMT 08 03 M0	☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	10	RCMT 10 T3 M0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	12	RCMT 12 04 M0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	16	RCMT 16 06 M0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	20	RCMT 20 06 M0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	25	RCMT 25 07 M0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	32	RCMT 32 09 M0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	Medium	08	RCMT 08 03 M0-SM					☆	☆									☆	☆	☆	☆	☆
		10	RCMT 10 T3 M0-SM					☆	☆									☆	☆	☆	☆	☆
		12	RCMT 12 04 M0-SM					☆	☆									☆	☆	☆	☆	☆
16		RCMT 16 06 M0-SM					☆	☆									☆	☆	☆	☆	☆	
	06	RCGX 06 02 M0-AL														☆						
	08	RCGX 08 03 M0-AL														☆						
	10	RCGX 10 T3 M0-AL														☆						
	12	RCGX 12 04 M0-AL														☆						

For dimensions, see code key on page I14.

