


直尺・巻尺・ノギス・マイクロメーター トレサビリティ体系図



価格表

お預かり品(JCSS校正証明書のみ)

直尺 JCSS校正手数料

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19010	8	10cm	9,600 (10,080)
19034	4	15cm	9,600 (10,080)
19035	1	30cm	9,600 (10,080)
19036	8	60cm	9,600 (10,080)
19037	5	1m	9,600 (10,080)
19075	7	1.5m	9,600 (10,080)
19076	4	2m	9,600 (10,080)
19044	3	その他 1m超~2m以下	9,600 (10,080)
19045	0	その他 1m以下	9,600 (10,080)

精密級直尺 JCSS校正手数料

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
83702	7	30cm	24,000 (25,200)
83802	4	60cm	24,000 (25,200)
83502	3	1m	24,000 (25,200)

ノギス JCSS校正手数料

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19060	3	70mm	9,600 (10,080)
19061	0	100mm	9,600 (10,080)
19056	6	150mm	9,600 (10,080)
19057	3	200mm	9,600 (10,080)
19058	0	300mm	9,600 (10,080)

巻尺 JCSS校正手数料

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19039	9	5m以下	12,000 (12,600)
19047	4	5m超~20m以下	18,000 (18,900)
19048	1	20m超~50m以下	24,000 (25,200)
19049	8	50m超~100m以下	設定なし

マイクロメーター JCSS校正手数料

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19082	5	0~25mm	9,600 (10,080)
19083	2	25~50mm	9,600 (10,080)

※その他とは、弊社の通常品以外の製品のこと

製品 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

直尺シルバー

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19014	6	15cm	9,950 (10,448)
19015	3	30cm	10,300 (10,815)
19016	0	60cm	11,400 (11,970)
19017	7	1m	13,100 (13,755)
19063	4	1.5m	24,600 (25,830)
19064	1	2m	29,600 (31,080)

直尺ステン

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19018	4	15cm	9,880 (10,374)
19019	1	30cm	10,200 (10,710)
19020	7	60cm	11,200 (11,760)
19021	4	1m	12,600 (13,230)
19065	8	1.5m	21,600 (22,680)
19066	5	2m	25,600 (26,880)

ノギス

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19054	2	高級ミニノギス 70mm	12,100 (12,705)
19055	9	高級ミニノギス 100mm	12,100 (12,705)
19051	1	普及ノギス 150mm	13,100 (13,755)
19052	8	普及ノギス 200mm	14,600 (15,330)
19053	5	普及ノギス 300mm	19,100 (20,055)

細巾直尺

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19026	9	30cm	10,400 (10,920)
19027	6	60cm	11,600 (12,180)
19028	3	1m	13,400 (14,070)
19067	2	1.5m	24,600 (25,830)
19068	9	2m	29,600 (31,080)

ピックアップスケール

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19012	2	10cm	9,930 (10,427)
19022	1	15cm	9,950 (10,448)
19023	8	30cm	10,300 (10,815)
19024	5	60cm	11,400 (11,970)
19025	2	1m	13,100 (13,755)

デジタルノギス

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19084	9	ミニ 100mm	15,600 (16,380)
19085	6	大文字 150mm	15,600 (16,380)
19086	3	大文字 200mm	18,100 (19,005)
19087	0	大文字 300mm	23,600 (24,780)

デジタルマイクロメーター

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19088	7	0~25mm	19,100 (20,055)

マイクロメーター

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
19080	1	0~25mm	14,500 (15,225)
19081	8	25~50mm	16,800 (17,640)

デジタルノギス ソーラーパネル

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
47293	8	150mm	17,100 (17,955)
81484	4	200mm	19,600 (20,580)

※お出しする書類は、校正証明書とトレサビリティ体系図です。JCSS登録証のコピーが必要な場合はお申し付けください。

測定ポイント追加ポイント代(オプション)

上記の価格は基本の測定ポイント数によるものです。基本より測定ポイントを増やす場合はオプションになります。

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
84058	4	測定ポイント1点につき	960 (1,008)

校正証明書再発行手数料

校正証明書を2部発行の場合、2部目は再発行手数料がかかります。JCSS登録証のコピー再発行には手数料がかかりません。

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格(税込)
96106	7	再発行手数料	2,000 (2,100)

※ノギスは本体がステンレス製の製品のみ校正可能となります。(但し、品番19518 ポケットノギス100mmは対象外)

※JCSS校正証明書発行にあたり、ユーザー様のお名前、ご住所が必要となります。ご依頼の際に合わせてご連絡ください。