




# เครื่องมือปรับระดับ เกียร์ปรับระดับ ADJUSTER TOOLS AND GEARS

KC-339-G-3  
KC-339-G-2  
KC-339-G-1



KC-339-1

### ลักษณะเด่น Feature

- สามารถปรับตั้งความสูงของตัวปรับระดับของขาในด้านในได้อย่างง่ายดาย
- สามารถเปลี่ยนเป็นบน/ล่างได้อย่างง่ายดาย
- ใช้กับตัวปรับระดับหลากหลายประเภท
- It's easy to adjust the height of the level adjuster at the deeper end.
- Switching up and down is simple.
- Can be applicable to various level adjusters.

- ข้อมูลจำเพาะ**
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304) ราว/เกียร์: โลหะผสมอะลูมิเนียมอัดรีด (A6063S)
  - การจัดการผิวหน้า: การขัดมันเชิงไฟฟ้า
  - ราว/เกียร์: การชุบผิวอะลูมิเนียมแบบอโนไดซ์
- การใช้งาน**
- ผู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ/เครื่องตัดแต่งโลหะ/เครื่องจักรความเที่ยงตรงสูง
- หมายเหตุ**
- มีเกียร์ทำจากเหล็กด้วย

- Specifications**
- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304). Pipe and gear: Aluminum alloy extrusion (A6063S)
  - Finish: Main body: Electrolytic polishing Pipe and gear: Alumite treatment
- Specific-use**
- Vending machines, machine tools and precision equipment.

K

ลูกถ้วย  
รองรับน้ำหนัก

ล้อเลื่อน

ลูกถ้วย

ล้อพร้อมตัวรับ  
แรงกระแทก

ลูกถ้วยแบบมี  
ระบบปรับ

ล้อประตู

ล้อแบบ  
ลูกบอล

มอเตอร์  
อาร์ม

ตัวปรับ  
ระดับ




ล้อคเป็น  
เหยียบ

บันได


รางเลื่อน

LEVEL ADJUSTERS


[KC-339]




[KC-339-G]



ตัวอย่างการใช้  
Example of application



ตัวอย่างการใช้  
Example of application



การปรับระดับสามารถทำได้เพียงแค่ขยับเครื่องมือไปซ้ายขวา  
Level can be adjusted by moving adjuster tool left and right.

※มีการเปลี่ยนเลขที่สินค้า C-339→KC-339 ※Product No. have been changed.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10/17	CAD	ขนาดสลักเกลียว Bolt size	ขนาดนอตตัวเมีย Nut size	W	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
KC-339-1	●	2D/3D	M20	/	/	763	22227
KC-339-2	●	2D/3D	M16			761	22228
KC-339-3	●	2D/3D	M12			766	22229
KC-339-G-1	●	2D/3D	/	M20	30	29	22230
KC-339-G-2	●	2D/3D	/	M16	24	37	22231
KC-339-G-3	●	2D/3D	/	M12	19	42	22232

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10