



F118

20A~50A 在庫品のみのお取扱いとなります。

新開発チューブを搭載した非溶接一体成型のフランジ型
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。

Non-welding type flexible metal hose
Portion in contact with fluid is stainless steel.
High corrosion resistance. High durability.
More bigger contact gasket width.



口径 20A~50A
在庫品全長 300,400,500,600,800,1000mm
継手金具 JIS10K/SS400(電気亜鉛メッキ)
※JIS10Kフランジのみの対応となります。
適合仕様 国土交通省仕様/諸官庁仕様防振継手
国土交通省仕様/諸官庁仕様フレキシブルジョイント
※フランジ材質、規格および全長等の変更は出来ません。ご希望の場合、F115型
で対応いたします。
※配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケット(パッキン)をお奨め致し
ます。

NOMINAL DIAMETER : 20A~50A
STANDARD LENGTH : 300,400,500,600,800,1000mm
FITTINGS : JIS10K/SS400 (ZINC PLATING)

※The corrosion resisting seal (attached for standard) should be applied
connecting with piping.

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成22年版
第2編:共通工事 第2章:配管工事
防振継手 ベローズ形(2.2.7.1)
鋼製フランジ付きで、ベローズは、JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び
鋼帯)によるSUS304、SUS316又はSUS316Lとする。本継手は、溶接を用い
ずにベローズとフランジを組んだものとし、十分な可とう性、耐熱性、耐圧
強度(最高使用圧力の1.5倍以上)及び防振効果(補強材を挿入した合成ゴム
製の防振継手と同等)を有するものとする。

フレキシブルジョイント ベローズ形(2.2.8.1 水用)
鋼製フランジ付きで、ベローズ、保護鋼帯及び接液部は、JIS G 4305(冷間圧
延ステンレス鋼板及び鋼帯)によるSUS304、SUS316又はSUS316Lとし、十
分な可とう性と耐圧強度を有するもので、その全長は次による。
(イ) 呼称25以下は300mm以上とする。
(ロ) 呼称32以上50以下は500mm以上とする。
(ハ) 呼称65以上150以下は750mm以上とする。
(ニ) 呼称200以上は1,000mm以上とする。

適用チューブ USED TUBES TYPE

製品口径 NOMINAL DIAMETER	20A	25A	32A	40A	50A
チューブ型式 TUBES TYPE	SA				
内径 INSIDE DIAMETER (mm)	19.7	25.5	32.6	39.0	51.5
実用曲げ半径 PRACTICAL BEND RADIUS (mm)	50	90	90	110	170

重量 WEIGHT

口径 NOMINAL DIAMETER	20A	25A	32A	40A	50A
300mm 重量 WEIGHT(kg)	1.7	2.6	3.3	3.6	4.3
400mm 重量 WEIGHT(kg)	1.7	2.6	3.4	3.7	4.5
500mm 重量 WEIGHT(kg)	1.8	2.7	3.5	3.8	4.7
600mm 重量 WEIGHT(kg)	1.8	2.8	3.6	4.0	4.9
800mm 重量 WEIGHT(kg)	1.9	2.9	3.8	4.2	5.2
1000mm 重量 WEIGHT(kg)	2.0	3.1	4.0	4.5	5.6

適合品一覧表(P6)もご確認ください。Please check 8 pages for details.