


ATプロトラクターNO.70



- 従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNO.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作ったの測定、位置決めは不要!
- 又、どんな鋭角も測定が可能です。

仕様


材 質	ステンレス
分度板寸法	半径70×厚1.2 (mm)
竿 寸 法	180×巾15×厚1.2 (mm)
分度板目盛	1°通し×90°
仕 上	シルバー仕上げ

使用例


内側角度の測定

下図のような場合、従来の分度器では直接測定がむずかしく、目視や型紙を作って測定していましたが、このATプロトラクターNO.70なら実測が可能で正確です。


1 位置決め...



4 鋸金の折曲げに...




2 切削加工に...




鋭角の測定


5 従来の分度器では不可能な鋭角もOK!




3 建家内の内側角度測定に...



どんな鋭角測定も可能です。




レベルプロトラクターNO.2



仕様

寸法・重量	26W×66H×220L・550g
測定範囲	360° リアルタイム
測定モード最小表示	角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%
測定精度(角度°)	0.00°/90.00° = ±0.05° 0.05° ~ 89.95° = ±0.10°
測定精度(立ち上がりmm/M)	100mm/M未満 = ±1mm/M 100mm/M以上 = ±2mm/M
使用温度	-5°C ~ 50°C
電池	9V6P・連続使用120H
自動スイッチオフ	約6分後
マグネット吸着力	6kg×2ヶ
トレーサビリティ	校正証明書の発行可能




Vミゾ形状もあります
(この場合はマグネットなし)


- 角度、傾斜、水平、垂直の測定ができます。
- Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷時の精度が確保できます。
- 水平、垂直はシグナル音を出せます。
- 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
- 測定終了後、自動的にスイッチオフになります。
- 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
- マグネット付きだから手を離しての作業ができます。

使用例


1 分度器としての角度検査に [30.0°]




3 配管、床の勾配測定に [10.5°] (メートル表示でのピッチは1mに対する0cmに相当します。)



2 レベル出しに 0.0° 水平、垂直の測定



4 機械加工に [45.0°] フライス加工等の角度切削に



●本仕様ならびに外観は改良等のため、断りなく変更することがあります。あらかじめご了承ください

IOE 東栄工業株式会社

〒721-0974 広島県福山市東深津町4-19-1
TEL (084) 921-9777
FAX (084) 921-9776