


SHS-C形、SHS-LC形



呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法											横ニップル用下穴*		
	高さ	幅	長さ	B	C	S	H	L ₁	T	T ₁	K	N	E	グリースニップル	e ₀	f ₀	D ₀
	M	W	L														
SHS 15C SHS 15LC	24	47	64.4 79.4	38	30	M5	4.4	48 63	5.9	8	21	5.5	5.5	PB1021B	4	4	3
SHS 20C SHS 20LC	30	63	79 98	53	40	M6	5.4	59 78	7.2	10	25.4	6.5	12	B-M6F	4.3	5.3	3
SHS 25C SHS 25LC	36	70	92 109	57	45	M8	6.8	71 88	9.1	12	30.2	7.5	12	B-M6F	4.5	5.5	3
SHS 30C SHS 30LC	42	90	106 131	72	52	M10	8.5	80 105	11.5	15	35	8	12	B-M6F	5.8	6	5.2
SHS 35C SHS 35LC	48	100	122 152	82	62	M10	8.5	93 123	11.5	15	40.5	8	12	B-M6F	6.5	5.5	5.2
SHS 45C SHS 45LC	60	120	140 174	100	80	M12	10.5	106 140	14.1	18	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8	8	5.2
SHS 55C SHS 55LC	70	140	171 213	116	95	M14	12.5	131 173	16	21	57.3	11	16	B-PT1/8	10	8	5.2
SHS 65C SHS 65LC	90	170	221 272	142	110	M16	14.5	175 226	18.8	24	71	19	16	B-PT1/8	10	12	5.2

呼び形番の構成例

SHS25 LC 2 QZ KKHH C0 +1200L P Z T -II

呼び形番	LMブロックの種類	潤滑装置 QZ付き	防塵用 記号(※1)	ラジアルすきま記号(※2) 普通(無記号)/軽予圧(C1) 中予圧(C0)	LMレール長さ (mm表示)	LMレール 継ぎ記号 スチール テープ付き	精度記号(※3) 並級(無記号)/上級(H)/精密級(P) 超精密級(SP)/超超精密級(UP)	同一平面に 使用される 軸数記号(※4)
	1軸に組合わせる LMブロックの個数							

(※1) A1-556(防塵用部品)参照 (※2) A1-73参照 (※3) A1-80参照 (※4) A1-13参照

注) この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、最低2setとなります。)

潤滑装置QZ付きの場合、グリースニップルは付きません。