



**AP-67**  
ทำจากพลาสติก

**A-67**  
ทำจากซิงค์อัลลอย


# มือจับหมายเลข 6 PULLS TYPE VI



A-67



AP-67-Black  
ดำ



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	แรงที่ใช้ N Working load	รหัส Code
A-67	●	2D/3D	45	294	00186
AP-67-Black		2D/3D	8	196	00187
AP-67-Gray		2D/3D			00188
AP-67-Ivory		2D/3D			00189

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

## ลักษณะเด่น Feature

- สามารถแยกใช้งานด้วยสีได้อิสระตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมจัดการ
- Each color can be used for management purpose.

- ข้อมูลจำเพาะ**
- วัสดุ: AP-67: PC/อัลลอย ABS A-67: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
  - สีมาตรฐาน: สีดำ/สีเทา/สีงาช้าง
  - สีสิ่งทำพิเศษ: สีน้ำตาล/สีน้ำเงิน/สีแดง/สีเหลือง
  - การจัดการผิวหน้า: A-67: ซุปโครเมียม (MZCr)
- การใช้งาน**
- อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
  - ผลิตภัณฑ์นี้ใช้พลาสติกไม่เป็นผลึกซึ่งไม่เหมาะใช้งานกับสารป้องกันการคลายตัวจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ (ระบุอยู่ในหัวข้อควรระวังของสารป้องกันการคลายตัวส่วนหนึ่งด้วย)
  - รู้น็อตสำหรับการติดตั้งจะใช้ชิ้นส่วนโลหะแบบสอดเข้าทำจากทองเหลือง
  - กรุณาใช้งานในอุณหภูมิปกติ
  - กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการคลายตัวและสารละลายอื่นๆ (AP-67)

- Specifications**
- Material: AP-67: PC/ABS alloy A-67: Zinc alloy (ZDC)
  - Standard color: Black, gray, ivory
  - Finish: A-67: Chrome plating (MZCr)
- Specific use Remarks**
- Measuring or communication equipment
  - This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
  - Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
  - Use the product in normal temperatures.
  - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-67)

# มือจับสามเหลี่ยม PULLS




**AP-281**  
ทำจากพลาสติก




AP-281-Ivory  
สีงาช้าง

PAT.PEND.



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	รหัส Code
AP-281-Black	●	2D/3D	01081
AP-281-Ivory	●	2D/3D	01082

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



## ลักษณะเด่น Feature

- รู้น็อตสำหรับการติดตั้งจะใช้ชิ้นส่วนโลหะแบบสอดเข้าทำจากทองเหลือง
- มีข้อดีในด้านความทนทานต่อเกลือ และมีความเป็นฉนวน
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
- Good saltwater-resistant and insulated.

- ข้อมูลจำเพาะ**
- มวลผลิตภัณฑ์: 16g
  - วัสดุ: พลาสติก ABS
  - สีมาตรฐาน: สีดำ/สีงาช้าง
- การใช้งาน**
- อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
  - ผลิตภัณฑ์นี้ใช้พลาสติกไม่เป็นผลึกซึ่งไม่เหมาะใช้งานกับสารป้องกันการคลายตัวจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ (ระบุอยู่ในหัวข้อควรระวังของสารป้องกันการคลายตัวส่วนหนึ่งด้วย)
  - กรุณาใช้งานในอุณหภูมิปกติ
  - กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการคลายตัวและสารละลายอื่นๆ

- Specifications**
- Mass: 16g
  - Material: ABS resin
  - Standard color: Black and ivory
- Specific use Remarks**
- Measuring or communication equipment
  - This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
  - Use the product in normal temperatures.
  - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

มือจับ  
ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม



A

ครีมอน

ตัวยึด  
โรลเลอร์

มือจับปิดหมึก  
แม่แบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง  
ปิดสนิท

แบบหมุน  
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ  
แบบเรียบ

มือจับ  
ป๊อป

มือจับ  
ยก

มือจับสำหรับ  
การปรับระดับ

ระบบ  
สลัก

ระบบ  
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ  
ตะขอ

มือจับ  
แบบล็อคได้

มือจับ  
แบบ L

มือจับ  
แบบ T

แบบกลม  
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนที่ช่วยยึด  
กันสลา

ข้อต่อ  
เชื่อมต่อ

ลวด