

มือจับแบบพับได้ FOLDING HANDLES



A-1221
ทำจากสแตนเลส

A-221
ทำจากซิงค์อัลลอย

ลักษณะเด่น Feature

- ด้วยรูปแบบที่พับเก็บได้จึงทำให้ยื่นออกมาจากผิวพาแนลเพียงเล็กน้อย
- ให้ความรู้สึกว่ามีอาการคลิกของประตูลงเวลาที่เปิดปิดซึ่งเกิดจากดีเทนท์
- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง (A-1221)
- ซุปเชอร์วิงโครเมียมให้ป้องกันสนิมได้ดีขึ้น, 25µm (A-221)
- The fold type. Protrusion from the panel surface is small.
- Clicks when locking/unlocking due to detent effect.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1221)
- Improved rustproof satellite chrome plating.(25µm)(A-221)

[A-1221]

- ข้อมูล • วัสดุ: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา

[A-221]

- ข้อมูล • วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ซุปเชอร์วิงโครเมียม (MZCr)

[A-1221]

- Specifi- • Material: Stainless steel bar (SUS304)
cations • Finish: Mirror surface buffing

[A-221]



- Specifi- • Material: Zinc alloy (ZDC)
cations • Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

ด้วยรูปแบบพับเก็บได้จึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ PAT.PEND.





A-221-1

[A-1221]



[A-221]



เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10	CAD	L		P	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass		รหัส Code	
SUS	ZDC			SUS	ZDC		SUS	ZDC	SUS	ZDC
A-1221-1	A-221-1	●	2D/3D	138	141	120	139	110	01567	01377
A-1221-2	A-221-2	●	2D/3D	118	121	100	123	103	01568	01378
A-1221-3	A-221-3	●	2D/3D	98	101	80	110	96	01569	01379

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับพร้อมเบรก PULLS WITH STOPPER



A-1082
ทำจากสแตนเลส

A-82
ทำจากทองเหลือง

ลักษณะเด่น Feature

- มือจับจะหยุดที่ประมาณ 90° จากสภาพที่พับอยู่
- Grip is stopped when it is put upright.(approx. 90°)

[A-1082]

- ข้อมูล • วัสดุ: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา
การใช้งาน • คอนเทนเนอร์ (ขนาดกลาง)

[A-82]

- ข้อมูล • วัสดุ: ทองเหลืองสำหรับงานตีขึ้นรูป (C3771)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ซุปโครเมียม (MBCr)

[A-1082]



- Specifi- • Material: Cast stainless steel (SUS304)
cations • Finish: Mirror surface buffing
Specific use • Middle-sized containers

[A-82]

- Specifi- • Material: Forging brass (C3771)
cations • Finish: Chrome plating (MBCr)



A-1082-1



เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10	CAD	L	W	(H ₁)	(H ₂)	P	แรงที่ใช้ N Working load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass		รหัส Code	
SUS	YBSc	SUS	YBSc							SUS	YBSc	SUS	YBSc
A-1082-1	A-82-1	●	2D/3D	176	14	56	18	132	441	340	350	00956	00210
A-1082-2	A-82-2	●	2D/3D	153	14	51	16	109	441	280	275	00957	00211
A-1082-3	A-82-3	●	2D/3D	144	13	48	14	100	441	270	250	00958	00212

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับ
ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม



A

แคโรมอน

ตัวยึด
โรลเลอร์

มือจับปิดเหล็ก
แม่แบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อคได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

PULLS
มือจับ

ลูกบิด

ชั้นสัมผัสกับยึด
ก้านเสา

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด