



■ TPQ11, 18 (図A: ボアタイプ)

形番	在庫	刃数	寸法 (mm)							重量 (kg)	エア穴	カット締付ボルト	インサート	取付部寸法詳細
			ϕDc	ϕDb	ϕd	l	L_f	b	a					
TPQ11R040M16.0E04	●	4	40	35	16	20	40	5.6	8.4	0.2	あり	CM8x30H	LQMU1107**PNER-MJ	9-197(A)
TPQ11R050M22.0E06	●	6	50	41	22	20	40	6.3	10.4	0.4	あり	CM10x30H		
TPQ11R063M22.0E07	●	7	63	47	22	20	40	6.3	10.4	0.6	あり	CM10x30H		
TPQ11R080M25.4-10	●	10	80	55	25.4	26	50	6	9.5	1.1	あり	CM12x30H		
TPQ11R100M31.7-12	●	12	100	67	31.75	32	50	8	12.7	1.6	あり	TMBA-M16H		9-197(B)
TPQ18R050M22.0E03	●	3	50	47	22	20	40	6.3	10.4	0.4	あり	CM10x30H	LQMU1808**PNER-MJ	9-197(A)
TPQ18R063M25.4-04	●	4	63	55	25.4	26	50	6	9.5	0.7	あり	CM12x30H		
TPQ18R080M25.4-05	●	5	80	55	25.4	26	50	6	9.5	0.9	あり	CM12x30H		
TPQ18R100M31.7-06	●	6	100	70	31.75	32	50	8	12.7	1.4	あり	TMBA-M16H		
TPQ18R125M38.1-08	●	8	125	80	38.1	38	63	10	15.9	2.9	あり	TMBA-M20H		
TPQ18R160M50.8-09	●	9	160	100	50.8	38	63	11	19	4.1	なし	-		9-197(B)

■ EPQ11, 18 (図B: 柄付タイプ)

形番	在庫	刃数	寸法 (mm)					重量 (kg)	エア穴	シャンク仕様	インサート
			ϕDc	ϕDs	l_s	L_f	L				
EPQ11R025M25.0-02	●	2	25	25	70	30	100	0.3	あり	ストレート	LQMU1107**PNER-MJ
EPQ11R032M32.0-03	●	3	32	32	80	35	115	0.7	あり		
EPQ11R040M32.0-04	●	4	40	32	80	35	115	0.8	あり		
EPQ11R050M32.0-05	●	5	50	32	80	40	120	0.9	あり		
EPQ11R063M32.0-06	●	6	63	32	80	40	120	1.1	あり		
EPQ11R080M32.0-07	●	7	80	32	80	40	120	1.4	あり		
EPQ18R040M32.0W03	●	3	40	32	75	35	110	0.7	あり	ウェルドン	LQMU1808**PNER-MJ
EPQ18R050M32.0W04	●	4	50	32	75	40	115	0.9	あり		

■ 部品

部品名		部品形番	
適合カット		T/EPQ11R...	T/EPQ18R...
締付けねじ		CSTB-3.5L115	SR14-591
スパナ	トルクスビット	BLDT10/S7	BT20M
	グリップ	SW6-SD	H-TB
一体型代替スパナ		T-10D	T-20D

製品在庫 ●: 在庫形番