


SHW-CA形



SHW12CAM形、SHW14CAM形

呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法								
	高さ	幅	長さ	B	C	S	H	L ₁	T	K	N	H ₃
	M	W	L									
SHW 12CAM	12	40	37	35	18	M3	2.5	27	4	10	2.8	2
SHW 14CAM	14	50	45.5	45	24	M3	2.5	34	5	12	3.3	2
SHW 17CAM	17	60	51	53	26	M4	3.3	38	6	14.5	4	2.5
SHW 21CA	21	68	59	60	29	M5	4.4	43.6	8	17.7	5	3.3
SHW 27CA	27	80	72.8	70	40	M6	5.3	56.6	10	23.5	6	3.5
SHW 35CA	35	120	107	107	60	M8	6.8	83	14	31	7.6	4
SHW 50CA	50	162	141	144	80	M10	8.6	107	18	46	14	4

注)記号Mは、LMブロック、LMLレール、ボールの材質にステンレス鋼を使用しているため、耐食性、耐環境性に優れています。

呼び形番の構成例

SHW17 CA 2 QZ UU C1 M +580L P M - II

呼び形番	LMブロックの種類	潤滑装置 QZ 付き	防塵用 記号※1)	LMブロックが ステンレス鋼	LMLレール長さ (mm表示)	LMLレールが ステンレス鋼	同一平面に 使用される 軸数記号※4)
	1軸に組合わせる LMブロックの個数		ラジアルすきま記号※2) 普通(無記号)/軽予圧(C1) 中予圧(C0)		精度記号※3) 並級(無記号)/上級(H)/精密級(P) 超精密級(SP)/超超精密級(UP)		

(※1) **A1-556**(防塵用部品)参照 (※2) **A1-73**参照 (※3) **A1-80**参照 (※4) **A1-13**参照

注)この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、最低2setとなります。)
潤滑装置QZ付きの場合、グリースニップルは付きません。