


インパクト スクリュードライバ IMPACT SCREWDRIVERS


小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない
間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。



ストレートタイプ

型式名	能力 ボルト径 (参考) mm	無負荷 回転速度 (約) rpm	全長 ビットなし (約) mm	質量 ビットなし (約) kg	軸心より 側面まで (約) mm	ビット 差込寸法 mm	ホース 口金 取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量 m ³ /min	ツールの スタート 方式	騒音 レベル dB (A)	振動の 加速度 (3-axes) m/s ²	製品 コード
US-350W	4	14000	168	0.40	17.0	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.20	レバー	80	3.6	40951
US-450WB	5	11000	161	0.55	18.5	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.20	レバー	80	3.8	43831
US-5W	5	9500	198	0.78	20.0	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.30	レバー	85	4.7	43911
US-6W	6	9500	187	0.83	22.5	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.30	レバー	85	4.9	47611
US-45W	5	12000	183	0.50	17.0	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.30	プッシュ	80	4.0	44611
US-50W	5	9500	188	0.70	20.0	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.30	プッシュ	85	4.9	49661

※空気圧0.4MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。



ピストルタイプ

型式名	能力 ボルト径 (参考) mm	無負荷 回転速度 (約) rpm	全長 ビットなし (約) mm	質量 ビットなし (約) kg	軸心より 側面まで (約) mm	ビット 差込寸法 mm	ホース 口金 取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量 m ³ /min	騒音 レベル dB (A)	振動の 加速度 (3-axes) m/s ²	製品 コード
US-350PW	4	15000	121	0.53	17.0	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.20	80	2.8	40971
US-450PW	5	14000	151	0.75	16.5	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.20	80	2.9	45301
US-5PW	5	9500	168	0.95	22.0	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.30	85	2.8	44011
US-6PW	6	9500	170	1.00	22.5	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.30	85	3.0	47661
US-652PW	6	△9000	155	0.85	23.0	6.35Hex	Rc1/4	6.35	0.35	80	3.7	48081

※空気圧0.4MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。
△0.5MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。