

制御盤用 / for Control Panel

IM-M-C シリーズ

■IM-M-C MIL コネクタ端子台（コモン端子一体型タイプ）



特長

- コモン端子一体型で、購入部品点数を削減
- 汎用の 1 対 1 ピンアサインタイプ
- 信号端子台とコモン端子台をわかりやすく色分け
- 振動に強くゆるまない Push-in CAGE CLAMP® 接続
- プッシュボタン端子台で結線時は工具フリー
- フェルール加工電線ならプッシュイン接続可能

※ 使用可能なフェルールは巻末資料（P126）をご参照ください。


型番

コネクタ	極数	型番
MIL コネクタ (MIL C83503 準拠品 極性スロット中央 1個)	34	IM-M34W-C1
	40	IM-M40W-C1

制御盤用 / for Control Panel

IM シリーズ

■IM-M MIL コネクタ端子台（プッシュボタン付きタイプ）



型番


マウントタイプ	コネクタ & タイプ	極数	型番	
ヨコ型	MIL コネクタ (MIL C83503 準拠品 極性スロット中央 1個)	20	IM-M2081-20PC-3A	
		34	IM-M2081-34PC-3A	
		40	IM-M2081-40PC-3A	
		50	IM-M2081-50PC-3A	
	FP タイプ	40	IM-M2081-40PC-3A-FP	
		キーエンス CPU タイプ	20	IM-M2081-20PC-3A-KV
			34	IM-M2081-34PC-3A-KV
			40	IM-M2081-40PC-3A-KV
タテ型	NR38 タイプ		38	IM-M2081-NR38PC
	標準タイプ	40	IM-M2081-NR40PC-3A	
	FP タイプ	40	IM-M2081-NR40PC-3A-FP	
	KV タイプ	40	IM-M2081-NR40PC-3A-KV	
	標準タイプ	50	IM-M2081-NR50PC	

特長

- 汎用の 1 対 1 ピンアサインタイプ
- コネクタは MIL を採用
- キーエンス PLC の CPU 用「-KV」、FCN ピン表記「-FP」をラインナップ
- 振動に強くゆるまない Push-in CAGE CLAMP® 接続
- プッシュボタン端子台で結線時は工具フリー
- フェルール加工電線ならプッシュイン接続可能

※ 使用可能なフェルールは巻末資料（P126）をご参照ください。

■IM-M MIL コネクタ端子台（ケージクランプタイプ）



型番

コネクタ & タイプ	極数	型番
MIL コネクタ (MIL C83503 準拠品 極性スロット中央 1個)	20	IM-M739/3.5-20PC
	34	IM-M739/3.5-34PC
	40	IM-M739/3.5-40PC
	50	IM-M739/3.5-50PC
	20	IM-M739/5-20PC
	34	IM-M739/5-34PC
	40	IM-M739/5-40PC
	50	IM-M739/5-50PC
	20	IM-M739/3.5-20PC-KV
キーエンス CPU タイプ	34	IM-M739/3.5-34PC-KV
	40	IM-M739/3.5-40PC-KV

特長

- 汎用の 1 対 1 ピンアサインタイプ
- コネクタは MIL を採用
- キーエンス PLC の CPU 用「-KV」をラインナップ
- 振動に強くゆるまない CAGE CLAMP® 接続

※ 各製品の仕様、回路図、推奨工具などはデータシート（P52 ～ P55 / P122）をご参照ください。