

当社製品使用例

当社製品使用例

構成内容

導電板 材質	導電板 表面処理	スプリング材質	スプリング表面処理
真ちゆう	ニッケルメッキ	SUS304	無処理
		硬鋼線	ニッケルメッキ


型番・標準価格

型番	スプリング線径	スプリング材質	仕様	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
IT-1SP	—	SUS304	単1：プラス	1.2	10 / 袋	530
IT-1SM	φ1.0	SUS304	単1：マイナス	2.5	10 / 袋	660
IT-1WP	φ1.0	SUS304	単1：左プラス右マイナス	5.0	10 / 袋	940
IT-1WM	φ1.0	SUS304	単1：左マイナス右プラス	5.0	10 / 袋	940
IT-2SP	—	硬鋼線	単2：プラス	0.9	10 / 袋	190
IT-2SM	φ0.7	硬鋼線	単2：マイナス	1.4	10 / 袋	300
IT-2WP	φ0.7	硬鋼線	単2：左プラス右マイナス	2.7	10 / 袋	430
IT-2WM	φ0.7	硬鋼線	単2：左マイナス右プラス	2.7	10 / 袋	430
IT-3SP	—	硬鋼線	単3：プラス	0.4	10 / 袋	120
IT-3SM	φ0.6	硬鋼線	単3：マイナス	0.7	10 / 袋	210
IT-3WP	φ0.6	硬鋼線	単3：左プラス右マイナス	1.1	10 / 袋	250
IT-3WM	φ0.6	硬鋼線	単3：左マイナス右プラス	1.1	10 / 袋	250
IT-4SP	—	硬鋼線	単4：プラス	0.2	10 / 袋	110
IT-4SM	φ0.5	硬鋼線	単4：マイナス	0.4	10 / 袋	190
IT-4WP	φ0.5	硬鋼線	単4：左プラス右マイナス	0.6	10 / 袋	250
IT-4WM	φ0.5	硬鋼線	単4：左マイナス右プラス	0.6	10 / 袋	250


外観寸法図

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


IT-1SP




IT-1WP



IT-1SM



IT-1WM



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング/
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内