


# 鉄デッキスレンダービス

硬質デッキ材の施工に最適

ラスパート 鉄デッキスレンダービス ブロンズ




商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
TD5535B	5.5×35 (25)	9.5	200	10	2,600	57288 7
TD5545B	5.5×45 (32)	9.5			2,800	57289 4
TD5555B	5.5×55 (32)	9.5			3,000	57290 0
TD5565B	5.5×65 (32)	9.5			3,500	57291 7
TD5575B	5.5×75 (35)	9.5			4,000	57292 4
TD5590B	5.5×90 (45)	9.5			5,200	57293 1

※四角No.3ビット 1箱に1本付。

## ■施工のポイント

7割ほど打ち込んだ時点でいったん反転、3割抜いて再び正転させますと、切りくずが排出され、より軽く、より安心、きれいに施工できます。




## 特長

### ケバ立ちを抑える大型フレキ

■頭部首下は大型刃のフレキ形状。硬質木材に力強く進行し、ケバ立ちも抑えてピタリと取まります。

### 粘り強い鋼材採用

■本体には粘り強く、破断に強い頑強な鋼材を採用。



### 防錆力

■表面には防錆力、耐薬品性に優れたラスパート。

※木割れしやすい端部や、イペ材・ジャラ材・ボンゴシ材などの超硬質材と呼ばれる樹種への施工の際には、床材と根太に下穴が必要です。

※下穴は直径4.0～4.5mm、ビス全長と同じ深さが目安です。

※座ぐりをしていただきますと、仕上がりが一層引き立ちます。頭部径9.5～10mmを目安にしてください。

※表面処理のラスパートは防錆力や耐薬品性に優れますが、表面にキズや欠けなどが生じた場合、十分な効果が得られないことがありますのでご注意ください。