



アジャスタブルシャンク ニュードリルミルチャック



単位:mm

型番	コレット ツカミ能力d	寸法図 No.	シャンク径 D1h6	ナット外径 D2	全長 L1	調整ナット D2 L3	L2		半月キー		スパナ取り口 H	H部		質量 (kg)	使用する コレット	使用する スパナ	
							最小	最大	W	H1		外径(φ)	長さ				
A8 -NDC5-33	0.5~ 5.0	1	Tr 8X1	13	75	15	8	33	50	2X10	8.8	10	10	5.5	0.04	YCC 5	FS10
A16 -NDC7S-45	0.5~ 7.0	2	TM16X2	22	111	25	10	45	70	4X16	17.5	17	19	8.5	0.16	YCC 7	FS22
A19 -NDC7S-45	0.5~ 7.0	2	TM19X2	22	109	32	12	45	64	4X16	20.5	17	19	8.5	0.23	YCC 7	FS22
-NDC10-50	0.5~10.0			33	114			50	74			24	29	11	0.3	YCC10	FS33
A20 -NDC10-50	0.5~10.0	2	TM20X2	33	126	32	12	50	74	5X19	21.1	24	29	11	0.33	YCC10	FS33
A22 -NDC10-50	0.5~10.0	2	TM22X2	33	130	32	12	50	74	5X19	24	24	29	11	0.37	YCC10	FS33
-NDC13-55	0.5~13.0			36	135			55	80			27	31		0.38	YCC13	FS36
A25 -NDC13-55	0.5~13.0	2	TM25X2	36	138	37	12	55	80	6X22	26.5	27	31	11	0.48	YCC13	FS36
A26 -NDC13-55	0.5~13.0	2	TM26X2	36	135	39	12	55	80	5X22	28	27	31	11	0.50	YCC13	FS36
-NDC16-60	2.5~16.0			42	140			60	85			32	38	15	0.55	YCC16	FS42
A28 -NDC13-55	0.5~13.0	2	TM28X2	36	138	40	12	55	80	6X22	29.5	27	31	11	0.56	YCC13	FS36
-NDC16-60	2.5~16.0			42	143			60	85			32	38	15	0.61	YCC16	FS42
A35 -NDC16-60	2.5~16.0	2	TM35X2	42	165	48	12	60	90	6X25	37.4	32	38	15	1.0	YCC16	FS42
-NDC20-70	3.5~20.0			52	175			70	95			41	48	15	1.2	YCC20	FS52

◆シャンク径、全長等は、上記以外の特殊サイズも製作いたします。

◆コレット及びスパナ、長さ調整ねじは、別途ご注文下さい。

◆NDC7Sは、ナット端面よりコレット端面が凹んでいます。

◆クーラントシールスクリュは、セット出来ません。