

普通形圧力計

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、巾広い製作範囲をもってご要望にお応えしています。

- 区分(記号): 一般用 / 蒸気用 (M) / 耐熱用 (H) / 耐振用 (V) / 蒸気・耐振用 (MV) / 耐熱・耐振用 (HV)
- 大 き さ : $\phi 60 / \phi 75 / \phi 100 / \phi 150 / \phi 200$
- 圧力範囲 : 圧力計 0~100MPa ($\phi 60$ は0~25MPa $\phi 75$ は0~60MPa)
真空計 -0.1~0MPa
連成計 -0.1~2.5MPa
- ケース形状: 標準ケース・金属密閉ケース
A形/B形/D形 (中ツバまたは前ツバ)
- 接続ネジ: $\phi 60 \cdots 1/4$, $\phi 75 \cdots 3/8$,
 $\phi 100 \cdots \phi 150 \cdots 3/8, 1/2$, $\phi 200 \cdots 1/2G$
- 精 度 : $\pm 1.6\%F.S.$
- 接液部材質: 黄銅、SUS316



$\phi 75$
 $\phi 100$ A形




$\phi 75$
 $\phi 100$ B形




$\phi 75$
 $\phi 100$ DC形 (中ツバ)



$\phi 75$
 $\phi 100$ DF形 (前ツバ)



DC (D形中ツバ)



DF (D形前ツバ)

「外調設置針付圧力計」とは

目安として自由にセットできる赤針のついた圧力計です。

国土交通省仕様適合
(旧建設省仕様適合)

「MAX置針式圧力計」とは

最高圧力に赤針を残してくる圧力計です。




「連成計」とは

圧力と真空圧の両方が測定できるものです。



接続ネジ



G (ストレート)



R (テーパ)

圧力範囲 (MPa)

$\phi 60$	0~0.06, 0.1, 0.16, 0.25, 0.4, (0.5), 0.6, 1, 1.6, (2), 2.5, 4, 6, 10, 16, 25	圧力計
$\phi 75$	0~0.06, 0.1, 0.16, 0.25, 0.4, (0.5), 0.6, 1, 1.6, (2), 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60	
$\phi 100 \cdot \phi 150$	0~0.08, 0.1, 0.16, 0.25, 0.4, (0.5), 0.6, 1, 1.6, (2), 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100	
$\phi 200$	0~0.1, 0.16, 0.25, 0.4, 0.6, 1, 1.6, (2), 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60	
共通	-0.1~0.1, 0.16, 0.25, 0.4, 0.6, 1, 1.6, 2.5	連成計
共通	-0.1~0	真空計