

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

AL-SP 1.5P

アルミ材用スパイラルタップ 1.5P
仕様特長



■アルミダイカストやアルミ鋳物などの切削において、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップです。

スパイラル
(正リ穴用)

スパイラル
(通り穴用)

ポイント
(通り穴用)

タ
ハン
プド

超
硬
プ

タ
ロー
プ
ル

タ
特殊
ねじ
簡易
検査
ツール

タ
管
用
プ

カ
ヘリ
タ
カ
ール


ダ
イス

セ
ド
ン
タ
ル
タ
工
具

被削材と推奨タッピング速度

黄銅 Brass 10~25 (m/min)	黄銅鋳物 Brass castings 10~25 (m/min)	青銅 Bronze 10~25 (m/min)	アルミ圧延材 Wrought aluminum 10~25 (m/min)	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings 10~25 (m/min)	マグネシウム合金鋳物 Magnesium alloy die castings 10~25 (m/min)	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings 10~25 (m/min)
---------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	---

*アイコンについてはP28参照



品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	形状	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M2 × 0.4	P2	SY2.0EQLENA	1.5P	42	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 2,410
M2.3 × 0.4	P2	SY2.3EQLENA	1.5P	42	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 2,180*
M2.5 × 0.45	P2	SY2.5FQLENA	1.5P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 1,830
M2.6 × 0.45	P2	SY2.6FQLENA	1.5P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 1,830
M3 × 0.5	P2	SY3.0GQLENA	1.5P	46	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,290
M3.5 × 0.6	P2	SY3.5HQLENA	1.5P	52	11	16	29	5	4	7	3	1	¥ 1,290*
M4 × 0.7	P3	SY4.0IRLENA	1.5P	52	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 1,290
M5 × 0.8	P3	SY5.0KRLENA	1.5P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 1,320
M6 × 1	P3	SY6.0MRLENA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,410
M8 × 1.25	P3	SY8.0NRLENA	1.5P	70	19	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 1,980
M10 × 1.5	P3	SY0100RLENA	1.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 2,530
M10 × 1.25	P3	SY010NRLENA	1.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 2,530*
M10 × 1	P3	SY010MRLENA	1.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,020*
M12 × 1.75	P3	SY012PRLENA	1.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 3,590
M12 × 1.5	P3	SY012ORLENA	1.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 3,590*
M12 × 1.25	P3	SY012NRLENA	1.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 3,590*
M12 × 1	P3	SY012MRLENA	1.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,220*
M14 × 2	P3	SY014QRLENA	1.5P	88	26	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 4,900*
M14 × 1.5	P3	SY014ORLENA	1.5P	88	26	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 4,900*
M16 × 2	P3	SY016QRLENA	1.5P	95	26	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 6,540*
M16 × 1.5	P3	SY016ORLENA	1.5P	95	26	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 6,540*

*=特定流通品(受注生産品)

*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

