


DIAMOND ELECTROPLATED

# 電着ダイヤモンド

CUTTER TYPE A

## 〈カッティングディスクA〉



#140/#170 2DCT-19 2DCT-22 2DCT-25

電着

ダイヤモンド

φ2.34mm

φ3mm

φ6mm


サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	2.34	2DCT-19	1本	20,000	2,500
22×0.4		2DCT-22			2,600
25×0.6		2DCT-25			3,000

※外径がφ19、φ22、φ25はダイヤモンド幅2.5mm、φ50、φ75は幅3.5mm ※マンドレル付

[特長]

●ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。

[用途] ●セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に



#140/#170 DCT-50 DCT-75

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	3	DCT-19	1本	20,000	2,500
22×0.4		DCT-22			2,600
25×0.6		DCT-25			3,000
50×0.6	6	DCT-50	1本	10,000	4,660
75×0.6		DCT-75			8,000

※マンドレル付

CUTTER TYPE B

## 〈カッティングディスクB〉




[特長]

●ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。

[用途]

●セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に



電着

ダイヤモンド

φ2.34mm

φ3mm

#140/#170

DCD-19

DCD-22

DCD-25

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	2.34	2DCD-19	1本	20,000	2,800
22×0.4		2DCD-22			3,200
25×0.6		2DCD-25			3,500

※マンドレル付

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	3	DCD-19	1本	20,000	2,800
22×0.4		DCD-22			3,200
25×0.6		DCD-25			3,500

※マンドレル付

CUTTER TYPE C

## 〈カッティングディスクC〉

両面ダイヤ付  
ディスク面に穴有り




[特長]

●ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。

[用途]

●セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に



電着

ダイヤモンド

φ2.34mm

φ3mm

#140/#170

DCDA-20

DCDA-22

DCDA-25

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	2.34	2DCDA-20	1本	20,000	2,500
22×0.4		2DCDA-22			2,600
25×0.6		2DCDA-25			3,000

※マンドレル付

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	3	DCDA-20	1本	20,000	2,500
22×0.4		DCDA-22			2,600
25×0.6		DCDA-25			3,000

※マンドレル付