

# 小型ドリル DRILLS



回転速度の微調整はこの調節弁で行えます。



UD-50-22



UD-60-29



UD-60-04



UD-80-12

## ピストルタイプ

型式名	本体スタイル	チャック呼び寸法 mm	軸寸法	無負荷回転速度 (約) rpm	全長チャック付 (約) mm	質量チャック付 (約) kg	軸心より側面まで (約) mm	ホース口金取付ネジ	推奨ホース内径 mm	※空気消費量 m <sup>3</sup> /min	騒音レベル dB (A)	振動の加速度 (3-axes) m/s <sup>2</sup>	製品コード
UD-50-200	ピストル	8	3/8-24UNF	23000	135	0.70	21.0	Rc1/4	9.5	0.40	73	2.5未満	61171
UD-50-45	ピストル	8	3/8-24UNF	5000	145	0.86	21.0	Rc1/4	9.5	0.40	72	2.5未満	61141
UD-50-22	ピストル	8	3/8-24UNF	2200	140	0.90	21.0	Rc1/4	9.5	0.40	72	2.5未満	61101
UD-60-29	ピストル	8	3/8-24UNF	2900	165	1.10	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	77	2.5未満	61251
UD-60-20	ピストル	8	3/8-24UNF	2000	180	1.20	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	77	2.5未満	61241
UD-60-15	ピストル	8	3/8-24UNF	1600	180	1.20	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	76	2.5未満	61231
UD-60-07	ピストル	13	1/2-20UNF	700	219	1.40	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	75	2.5未満	61211
UD-60-04	ピストル	13	1/2-20UNF	480	220	1.40	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	75	2.5未満	61201
UD-80-12	ピストル	13	1/2-20UNF	1500	216	1.80	26.0	Rc1/4	9.5	0.65	79	2.5未満	61371
UD-80-07	ピストル	13	1/2-20UNF	830	239	2.30	26.0	Rc1/4	9.5	0.65	79	2.5未満	61341
UD-80-04	ピストル	16	5/8-16UNF	460	247	2.90	26.0	Rc1/4	9.5	0.65	79	2.5未満	61301

※空気圧0.6MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。



UD-50S-45



UD-50S-22



UD-60S-29



UD-60S-04



UD-80S-12

## ストレートタイプ

型式名	本体スタイル	チャック呼び寸法 mm	軸寸法	無負荷回転速度 (約) rpm	全長チャック付 (約) mm	質量チャック付 (約) kg	軸心より側面まで (約) mm	ホース口金取付ネジ	推奨ホース内径 mm	※空気消費量 m <sup>3</sup> /min	騒音レベル dB (A)	振動の加速度 (3-axes) m/s <sup>2</sup>	製品コード
UD-50S-45	ストレート・レバー	8	3/8-24UNF	5000	210	0.85	21.0	Rc1/4	9.5	0.40	77	2.5未満	61941
UD-50S-22	ストレート・レバー	8	3/8-24UNF	2200	205	0.83	21.0	Rc1/4	9.5	0.40	77	2.5未満	61901
UD-60S-29	ストレート・レバー	8	3/8-24UNF	2900	227	1.05	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	77	2.5未満	61771
UD-60S-15	ストレート・レバー	8	3/8-24UNF	1600	238	1.15	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	77	2.5未満	61731
UD-60S-07	ストレート・レバー	13	1/2-20UNF	700	272	1.35	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	75	2.5未満	61701
UD-60S-04	ストレート・レバー	13	1/2-20UNF	480	279	1.35	22.5	Rc1/4	9.5	0.50	75	2.5未満	61711
UD-80S-12	ストレート・レバー	13	1/2-20UNF	1500	277	1.60	26.0	Rc1/4	9.5	0.65	79	2.5未満	61391
UD-80-12G	ストレート・グリップ	13	1/2-20UNF	1500	282	2.30	26.0	Rc1/4	9.5	0.65	79	2.5未満	61381
UD-80-07G	ストレート・グリップ	13	1/2-20UNF	830	305	2.80	26.0	Rc1/4	9.5	0.65	79	2.5未満	61361
UD-80-04G	ストレート・グリップ	16	5/8-16UNF	460	313	3.40	26.0	Rc1/4	9.5	0.65	79	2.5未満	61321

※空気圧0.6MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。