

CS-1USN,2USN,3SSN型 逆止弁(水・温水用)

CS-4N型 伸縮管付逆止弁(水・温水用)

水道法性能基準適合品

製品記号 CS4N-F(伸縮管付逆止弁、単式)
CS1USN-F(単式逆止弁)
CS2USN-F(複式逆止弁)
CS3SSN-F(小型逆止弁、単式)

集合住宅 **戸建住宅** **ビル設備** など **スプリング式(低圧力損失・水撃防止形)**


各種給水システムにおいて、断水等で給水源の圧力が低下した際の逆圧による逆流を防止し、信頼できる安全な水道を守ります。

■特徴


- 逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
- 弁体部は合成ゴムディスク入りです。
- 90℃までの温水に使用できます。
- 低圧力損失で給水できます。
- 錆びない構成材料ですので、端接続部に管端コアを使用する事で、赤水を防止できます。
- 弁体部はカートリッジ構造ですから、メンテナンスが容易です。
- 流水時の騒音は40dB以下(定格流量時)で、配管と同程度の低騒音です。

■仕様

種類	伸縮管付逆止弁(単式)	単式逆止弁	複式逆止弁	小型逆止弁(単式)
型式	CS-4N型	CS-1USN型	CS-2USN型	CS-3SSN型
製品記号	CS4N-F	CS1USN-F	CS2USN-F	CS3SSN-F
呼び径	20			
適用流体	水道水・温水			
流体温度	5~90℃			
適用圧力	1.0MPa以下			
伸縮量	最大面間117mmから12mmの縮み	—		
逆流防止圧力	(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm ^{注2}			
弁体の作動性	20kPa以下	40kPa以下	20kPa以下	
圧力損失 ^{注3}	20kPa以下	40kPa以下	30kPa以下	
定格流量	38L/min			
端接続	入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット ^{注4} 出口:JIS Rc3/4ねじ ^{注5}		入口・出口: JIS Rc3/4ねじ ^{注5}	
材質	本体(CAC406)、要部(プラスチック)、ディスク(EPDM)			
本体耐圧試験	水圧にて1.75MPa			
取付姿勢	量水器二次側直結	自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)		



CS-1USN型



CS-2USN型




CS-3SSN型






CS-4N型

■構造図


CS-1USN型



CS-2USN型



■流量特性



■取付・取扱上のポイント

1. 逆止弁は、保守点検が容易な箇所に設置してください。
2. 逆止弁の鑄出し矢印と、流れ方向を合わせて取付けてください。
3. 伸縮管付のCS-4N型の伸縮量は最大面間117mmから12mmの縮み代があります。施工時、またはメンテナンス時の状況で伸縮管長さを配分してください。
4. 逆止弁を設置する前に、配管内を充分清掃してください。特に新設配管の場合、ゴミ、スケール等の異物による作動不良が発生し易いですから、40~60メッシュのストレーナの併用をおすすめします。
5. CS-4N型、CS-1USN,2USN型逆止弁を量水器の出口側に直結するときは、水道事業者によって量水器の接続ねじの種類が異なります。従って、量水器のねじの種類をご確認頂き、対応する逆止弁の型式、またはねじの種類を必ずご指定ください。

■配管例略図 集合住宅の場合の配管例図は65頁をご参照ください。