



ストレートシャンク EYチャック



単位：mm

型番	コレット ツカミ能力 d	寸法図 No.	シャンク 径 D1 h6	シャンク 長さ L2	ナット 外径 D2	全長 L1	L3	長さ調整ネジ		スパナ 掛け巾 H	質量 (kg)	使用する コレット	使用する スパナ
								g	φ 最大				
S20 -EYC11-85	0.5~ 7.0	1	20.0	60	19	85	25	M 8×0.75	70	19	0.16	EY11	EKS11R
-EYC11-115				90		115			80		0.23		
-EYC16-95				60		95			75		0.21		
-EYC16-125	0.5~10.0	1	20.0	90	28	125	35	M11×1.5	105	24	0.26	EY16	EKS16R
-EYC20-110				70		110			90		0.25		
-EYC20-130	0.5~13.0	1	20.0	90	34	130	40	M14×1.5	110	27	0.27	EY20	EKS20R
S25 -EYC16-110				80		110			90		0.34		
-EYC16-130	0.5~10.0	1	25.0	100	28	130	30	M11×1.5	100	27	0.40	EY16	EKS16R
-EYC20-115				80		115			95		0.35		
-EYC20-135	0.5~13.0	1	25.0	100	34	135	35	M14×1.5	115	27	0.40	EY20	EKS20R
-EYC25-125				80		125			100		0.41		
S32 -EYC20-115	0.5~13.0	1	32.0	80	34	115	35	M14×1.5	95	32	0.57	EY20	EKS20R
-EYC25-120	0.5~16.0	2	32.0	80	42	120	40	M18×1.5	95	32	0.60	EY25	EFS25
-EYC32-130	2.5~20.0	2	32.0	80	50	130	50	M24×1.5	105	41	0.67	EY32	EFS32