


# レベルニックデータ収集アダプタ



## LEVELNIC DATA SYSTEM

1台のパソコン画面で最大8台分のデータ数値表示・保存ができます！



Bluetooth無線を用いた複数台での測定例

- 用途** • レベルニックの複数台データ管理に
- 材質** • 本体：ステンレス
- 特長** • レベルニックの同時接続が最大8台まで可能です。  
• 専用表示ソフト付属

| 商品コード  | 品番     | 質量    | 標準小売価格  | JAN (4975846) |
|--------|--------|-------|---------|---------------|
| 010037 | DL-ADP | 1.6kg | 120,000 | 010369        |

| 仕様 | 入 力  | 出 力 | 使用温度範囲 | 電 源 | 外形寸法 | 適用機種 |
|----|--|-----|--------|-----|------|------|
|    | カ  | カ   |        |     |      |      |
|    | D-SUB9 ピン オス<br>RS-232C 準拠 8 入力 (レベルニック接続専用)<br>ポーレート 1200 ストップビット 1 パリティなし フロー制御なし                              |     |        |     |      |      |
|    | D-SUB9 ピン オス<br>RS-232C 準拠 1 出力 (パソコン接続用)<br>ポーレート 9600 ストップビット 1 パリティなし<br>フロー制御 ハードウェア                         |     |        |     |      |      |
|    | 0 ~ 40℃  |     |        |     |      |      |
|    | AC100V アダプタ [DC9V 出力] (付属)<br>単三型乾電池 (1.5V) × 6 本 (市販充電電池使用可)<br>※ 電池での連続使用時間は、接続しているレベルニックや台数で変わります。            |     |        |     |      |      |
|    | W180 × H150 × D130mm   |     |        |     |      |      |
|    | DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W<br>※ DL-P5AD や DL-P6 を使用したケーブル接続も可能。<br>※ DL-S2W、DL-BW に付属の無線アダプタ接続も可能。 |     |        |     |      |      |

# レベルニック表示器

## LEVELNIC DISPLAY

離れた場所からデータ数値を見ることができます！  
高所、及び工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認。2人で行う作業が1人で実施できます。



DL-S2W との組み合わせ例

- 用途** • レベルニックの測定データの表示に
- 材質** • 本体：ステンレス
- 特長** • 本体の操作ボタンにより、パソコンが無くても  
0 コール、1/2 コールができます。(DL-S2W のみ)

| 商品コード  | 品番    | 質量   | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|-------|------|--------|---------------|
| 010024 | DL-D4 | 330g | 48,000 | 010246        |

| 仕様 | 表示範囲   | 最小読取値 | 使用温度範囲 | 入力信号 | 電 源 | 連続使用時間 | 外形寸法 | 適用機種 |
|----|--|-------|--------|------|-----|--------|------|------|
|    | 接続されたレベルニックに準じる  |       |        |      |     |        |      |      |
|    | 接続されたレベルニックに準じる  |       |        |      |     |        |      |      |
|    | 0 ~ 40℃  |       |        |      |     |        |      |      |
|    | RS-232C (レベルニックデジタル信号出力専用)   |       |        |      |     |        |      |      |
|    | 9V 角型乾電池 × 1 (8.4V 角型充電電池も使用可) AC アダプタ付属   |       |        |      |     |        |      |      |
|    | 無線ユニットを使用している場合：アルカリ乾電池 約 5 時間<br>ケーブルで接続している場合：アルカリ乾電池 約 60 時間<br>※ 測定条件により多少異なります。                             |       |        |      |     |        |      |      |
|    | L116 × W62 × H48mm   |       |        |      |     |        |      |      |
|    | DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W<br>※ DL-P5AD や DL-P6 を使用したケーブル接続も可能。<br>※ DL-S2W、DL-BW に付属の無線アダプタ接続も可能。 |       |        |      |     |        |      |      |